

※施工及び使用上の注意点は、取扱説明書 をよくお読みください。

|符号| 改定記事 |日付|担当| 承認

\*BD120W40B/BFへの回転反射板取付けは不可

\*ランプホルダーはBD120W40B/BFのみの設置

	- 11		× 100						
	番号	部品名	数量	材質	摘 要				
	1	ソケット本体	2	PBT	Á				
	2	ランプ体	1	硬質ガラス	キセノンボーランプ両口金				
	3	トラフ	1	PC	t=0.6 アイボリー				
	4	トラフ補強板	1	SGHC					
	5	□金本体	2	PC	クリア				
	6	口出し線	1	PVC	300∨ 0.75mm² HVFF				
	7	保護チューブ	1	PVC	φ7				
	8	落下防止用クリップ	2	SUS	φ1				
*	9	ランプホルダー	1	SUS	t=0.4				

商品名 |キセノンボーライト 屋内用

番

2007年 12月 26日 | 製 図 | 検 図 | 承 認 東京都品川区中延2-5-10 森山ビル 〒142-0053

TEL 03-3786-1911 FAX 03-3784-1496 単位MM。第三角法

佐 藤

(本体・ランプセット品)

形	番	定す	格	寸 法(mm)					外 管	全光束	定格寿命	`# < - `. <del>-</del>	質量
			'l <del>à</del>	L1	L2	L3	L4	L5	表面仕上	(Lm)	(h)	適合ランプ	(9)
BD80V	√30B			630	626	76	50	506	クリア	720	20,000	LD80W30B	250
BD120	W40B	100∨,	.120W	1198	1194	79	46	1073	993	1050		LD120W40B	500
BD80/	√30BF	100∨	,80W	630	626	76	50	506	7	720	[_0,000	LD80W30BF	250
BD120	W40BF	100∨,	,120W	1198	1194	79	46	1073	フロスト	1050		LD120W40BF	500

取付ネジ穴

506.5(BD120W40B/BFのみ)

L 5

※全光束は組込ランプ素子の合計です。

(62)